



CUBREALARMAS 45x153x8 cm



Dirección de canal




i CUBREALARMAS 45x153x8 cm


El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

- _____ Sangrado necesario.
- _____ Zona máxima de diseño.
- _____ Hendidos.

CUBREALARMAS 45x153x8 cm



Dirección de canal



i CUBREALARMAS 45x153x8 cm

El documento debe incluir un sangrado de 3 mm e imágenes a 300 ppp.

- _____ Sangrado necesario.
- _____ Zona máxima de diseño.
- _____ Hendidos.